

**パッケージ型消火設備 ( I 型 )**

**Y P S - 8 0 C 型**

(YPS-80D型)

(第三種浸潤剤等入り水)

**ヤマトスロテック株式会社**

本仕様書は、パッケージ型消火設備(I型)(YPS-80C型)について規定します。

1. 対象物名称

2. 同上所在地

3. 概 要

防護区画内の火災発生後、直近のパッケージ型消火設備(I型)を手動により操作し、消火薬剤を放出し消火させるものです。

4. 消 火 設 備

① 型 式

パッケージ型消火設備 I 型(窒素ガス加圧式)

YPS-80C型(型式記号:YPS-80D)

認定番号 PG-039号(財・日本消防設備安全センター認定品)

② 設計準拠法規及び規格

(イ) 消防法施行令、施行規則、各都市等の条例によります。

(ロ) 高圧ガス保安法、日本工業規格(JIS)

③ 消火薬剤量

YPS-80C型 1基に対し81L(27L×3本)

④ 基 数

消防庁告示第12号(平成16年5月31日)により、

YPS-80C型の設置基数は防護対象の各部分から水平距離が

20m以内となるよう1基ずつ分散設置します。

⑤ 設置場所及び固定方法の条件

(イ) 温度-10℃以上40℃以下の場所に設置します。

(ロ) 床等にボルト固定します。

⑥ 配 置

添付図面の通りです。

## YPS-80C型(第三種浸潤剤等入り水)

## 1. 目 的

本消火設備は、屋内消火栓設備の代替処置として設置し、防火対象物を有効に防護するものです。

## 2. 構 成

本設備は、消火薬剤貯蔵タンク・窒素ガス容器・圧力調整器・ホース・ノズル・格納箱から構成されており、高圧ガス容器に充填された窒素ガスを圧力調整器を通して消火薬剤貯蔵タンク内に導入し、そのガス圧力により消火薬剤をホース先端のノズルより放射するものです。

① 概 要	(露出型)	(埋込型)
全 高	1,400mm	1,400mm
最 大 巾	750mm	750mm
奥 行	230mm	230mm
総 質 量	約200Kg	約210Kg

扉上部に表示灯を標準仕様として取り付けています。

## ② 消 火 薬 剤 貯 蔵 タ ン ク

全 高	約1,015mm	消 火 薬 剤 充 填 量	81L(27L×3本)
外 径	210mm	耐 圧 試 験 圧 力	1.3MPa
内 容 積	85.5L(28.5L×3本)		

◎ タンクは十分な耐圧強度を有し、タンク内外面は表面処理後、耐食塗装を行い、十分な防錆処理を施しています。

## ③ 窒 素 ガ ス 容 器

規 格	ガス容器は、JIS規格に合格し、高圧ガス保安法に規定されたものを使用。		
容 量	3.4L×1本		
最 高 充 填 圧 力	14.7MPa(35℃において)		
ガ ス 量	約500L		
容 器 弁	型式認定番号 よ-011-1号 (財・日本消防設備安全センター) ハンドルの手動操作にて開放します。		

## ④ ホース及びノズル

ホース	長さ 25m 内径 12.7m/m 外径 21.0m/m
ノズル	口径 5.0m/m 蝶ハンドル(コック)開閉式

## 3. 放射性能

ホース先端に取り付けられたノズルにより放射するもので、次の性能を有しています。

放射量	25.0 L/min (at 20°C)
放射時間	約180秒 (at 20°C)
放射距離	13~15m

## 4. 設置上の注意事項

- (1) 窒素ガス容器のハンドル①を右に回し、確実に閉じていることを確認してください。
- (2) ノズルのコック②が『閉』になっていることを確認してください。

## 5. 使用方法


- (1) 窒素ガス容器のハンドル①を左に回し、全開する。
- (2) ノズルを持ち、ホースを取り出し、ノズルのコック②を全開し、火元に向かって放射する。

## 6. 使用後の処理

- (1) 窒素ガス容器のハンドル①を右に回し、『閉』にする。
- (2) ノズルのコック②を開き、消火薬剤及び残圧を完全に排出してください。
- (3) 消火剤の再充填は、消火剤貯蔵タンクを取り出し、よく水洗いして新しい消火剤を27Lずつ入れてください。
- (4) 封板取付金具⑤を取りはずし、新しい封板と取りかえてください。
- (5) ホース、ノズル等をよく水洗いしてください。
- (6) 窒素ガス容器を新しいものと取りかえてください。

## 7. 窒素ガス容器内の圧力測定方法

- (1) 圧力調整器の出口側袋ナット③をはずし、キャップ④を締付けてください。
- (2) 窒素ガス容器のハンドル①を左(開)に回し、圧力調整器の一次側及び二次側の圧力を測定してください。
- (3) 窒素ガス容器のハンドル①を右(閉)に回し、完全に閉じた後、キャップ④を少しゆるめ、窒素ガスを排出してください。
- (4) キャップ④をはずし、出口側袋ナット③を圧力調整器にしっかりと締付けてください。
- (5) 圧力測定終了後は、設置上の注意事項欄を確認してください。




## 消 火 薬 剤 仕 様 書


(日本消防検定協会鑑定合格品)

消火薬剤 項 目	消火設備用消火剤 (第三種浸潤剤等入り水)
型 式 番 号	品 評 剤 第 19 ~ 2 号 (旧:鑑 剤 第 19 ~ 2 号)
外 観	無 色 透 明 液 体
凝 固 点	-10.5℃
比 重	1. 211 (20℃)
P H	6. 60 (20℃)
備 考	


品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	消火薬剤貯蔵タンク	3	S S 4 0 0	第三種浸潤剤等入り水 81L
2	加圧用ガス容器	1	S T H 7 0	内容積 3, 4L(14, 7MPa at35℃)
3	圧力調整器	1	—————	調整圧力値: 0, 8MPa
4	加圧チューブ組立品	1	—————	
5	連結チューブ組立品	1	—————	
6	ホ ー ス	1	塩 化 ビ ニ ル	長さ: 25m
7	ノ ズ ル	1	C 3 6 0 4 B	クロームメッキ
8	銘 板	1	ポリエステルフィルム	
9	格 納 箱	1	S E C C - P	標準日塗工 A22-90B
10	表 示 灯	1	ポリカーボネート樹脂	
11	端 子 台	1	—————	8P(扉裏面に配置)
12	ホ ー ソ ン	1	—————	型式番号: 監認音第16~1号



アンカーボルト取付状態例



A部詳細図



- (財)日本消防設備安全センター認定品
- 型式記号 YPS-80D
- 認定番号 PG-039号
- 使用温度範囲 -10℃~+40℃
- 放射量 25, 0L/min
- 有効放射時間 180秒(at20℃)
- 放射距離 13~15m
- 総質量 約210kg
- 本体埋込寸法 W810×H1430×D198

図 番	承認	検図	製図	年月	名 称
PC04052	(中)	(赤)	(劉)	2009/8	パッケージ型消火設備I型
整理No.	アマトプロテック株式会社			YPS-80C(埋込型:総合盤付)	