

仕様書 SPECIFICATION

機械泡(水成膜)消火器20型・YVF-20

AFFF FOAM FIRE EXTINGUISHER

(適応火災)A火災・B火災(車載式)・(蓄圧式)

APPLICABLE:WOOD, PAPER, TEXTILE, RUBBER & OIL FIRES, etc.,(Wheeled type)(Stored Pressure type)

製造者

A MANUFACTURER

ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

起動レバー
LEVER

バルブ
VALVE

バルブカバー
VALVE COVER

内部放出口
SYPHON TUBE

ホース
HOSE

ノズル
NOZZLE

車輪
WHEEL

φ20cm

約36cm
APPROX.36cm

約29cm
APPROX.29cm

業務用消火器 Business-use Fire Extinguishers

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。
For family use, install home-use fire extinguishers.

安全栓
SAFETY PIN

指示圧力計
PRESSURE GAUGE

約90cm
APPROX.90cm

本体容器
BODY



非PFOS ETBE適応
FOR Bio-ETBE GASOLINE
AND E3 GASOLINE

仕様 SPECIFICATIONS


規 RULES	格 NATIONAL INSPECTION	本 体 容 器 容 量 CAPACITY OF BODY	27.2 L	使 用 温 度 範 囲 SERVICE TEMPERATURE	-20℃~+40℃
材 MATERIAL	質 STEEL	ホ ー ス 長 さ HOSE LENGTH	150 cm	充 て ん ガ ス SERVICE PRESSURE	N ₂ 7.0~9.8(×10 ⁻¹ MPa)
総 質 量 GROSS MASS	約39.7 kg APPROX.39.7 kg	ノ ズ ル 口 径 NOZZLE DIAMETER	3.7 mm	耐 圧 試 験 圧 力 値 TEST PRESSURE	2.0 MPa
全 高 WHOLE HEIGHT	約90 cm APPROX.90 cm	放 射 時 間 DISCHARGING DURATION	約121秒(20℃) APPROX.121 sec.(20℃)	使 用 薬 剤 AGENT	機械泡(水成膜)薬第28~1号 AFFF FOAM FIRE EXTINGUISHING AGENT
本 体 容 器 外 径 DIAMETER OF BODY	23.4 cm	放 射 距 離 SHOOTING RANGE	3~7 m(20℃) 3~7 m(20℃)	薬 剤 容 (質) 量 AGENT MASS	20 L (22.24 kg)
本 体 容 器 板 厚 THICKNESS OF BODY	2.3 mm	能 力 単 位 FIRE RATE(JAPAN)	A-10・B-20	型 式 承 認 番 号 APPROVED NO.	消第29~10号

使用方法 TO OPERATE

1 消火器を垂直に
立てホースを
のばす
STAND
THE EXTINGUISHER
UPRIGHT AND
EXTEND THE HOSE.



2 安全栓を抜き
起動レバーを
押し下げる
PULL OUT
SAFETY PIN.
PULL DOWN
THE LEVER.



3 ノズルレバーを
強くにぎる
GRIP THE NOZZLE
LEVER.



ご注意 CAUTION

- 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- 1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。
- As per Paragraph 3-3 of Article 17 of the Fire Service Act, be sure to request a qualified fire protection engineer to conduct inspection at least once per six months.
- Do not perform a trial discharge. A fire extinguisher after a trial discharge can no longer be used.

Once used, the fire extinguisher shall be replaced with a new one or be recharged.

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。
The product shown in this manual is subject to changes without notice for improvement.

2020-11-13

