

AXI SERIES

FIRE EXTINGUISHER

魅せる消火器へ

赤という消火器の既成概念を破り、プラチナシルバーに仕上げたAXIシリーズ。人命を火災から守るための機能と視認性を維持しながらも、高質な空間に設置して遜色のないデザイン性を兼ね備えました。隅に置かれていた消火器は、積極的に魅せる消火器へと進歩します。

※消火器スタンドはUFB-3A-777です



AXI SERIES

FIRE EXTINGUISHER



AXI-PX10

粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式
総質量 : 約5.13kg
全高 : 約50.4cm
放射時間 : 約13秒(20°C)
放射距離 : 4~7m(20°C)
能力単位 : A-3・B-7・C
使用温度範囲 : -30°C~+40°C
使用薬剤 : 粉末(ABC)
薬剤質量 : 3.0kg
型式承認番号 : 消第23~341号



AXI-NL2X

強化液(中性)消火器2型 蓄圧式
総質量 : 約4.40kg
全高 : 約46cm
放射時間 : 約35秒(20°C)
放射距離 : 4~7m(20°C)
能力単位 : A-1・B-1・C
使用温度範囲 : -20°C~+40°C
使用薬剤 : 強化液(中性薬剤)
薬第23~2号
薬剤容(質)量 : 2.0L (2.24kg)
型式承認番号 : 消第25~11号



AXI-NL3X

強化液(中性)消火器3型 蓄圧式
総質量 : 約5.80kg
全高 : 約54.3cm
放射時間 : 約49秒(20°C)
放射距離 : 4~7m(20°C)
能力単位 : A-2・B-2・C
使用温度範囲 : -20°C~+40°C
使用薬剤 : 強化液(中性薬剤)
薬第23~2号
薬剤容(質)量 : 3.0L (3.35kg)
型式承認番号 : 消第25~12号

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご寿命は下記へ……………

ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2 [ホームページ http://www.yamatoprotec.co.jp](http://www.yamatoprotec.co.jp)

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・尾道・四国・福岡・鹿児島／大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。